

OUT-RIDER^{MD}



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de levage: Standard : 100 lb (45 kg) ou 200 lb (90 kg)
Dispositifs lourds : 350 lb (159 kg)

Dimensions de la Boîte de camionnette : 5,5 pi x 6,5 pi x 8 pi
(1,68 m x 1,98 m x 2,4 m)

Type de camion: toutes les camionnettes intermédiaires et de grande taille munis d'une cabine de base, allongée ou double

** pour les fauteuils roulants rigides manuels seulement*



Asseyez-vous sur le siège avant de votre camionnette, attachez votre fauteuil roulant, votre triporteur ou votre fauteuil motorisé à l'Out-Rider, puis appuyez sur le bouton pour le soulever et le déposer dans la boîte de la camionnette. Vous êtes maintenant prêt à prendre la route. Vous voudrez peut-être ajouter un siège pivotant Bruno ou Stow-Away pour faciliter l'accès à votre véhicule.

- Conception fiable et robuste résistant aux intempéries
- Éventail de modèles d'Out-Rider pour divers types de cabines
- Diverses capacités de levage
- Télécommande
- Entièrement motorisé, rapide
- Possibilité d'installation du côté conducteur ou passager
- Dispositif de levage à mousqueton Hook n' Go (pour les fauteuils manuels)
- Dispositif de levage inclus
- Facile à retirer et à réinstaller dans un autre véhicule*
- Admissible au rabais du manufacturiers automobile*
- Garantie limitée de trois ans

** Communiquez avec un détaillant Bruno pour obtenir tous les détails.*

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bruno.com

CARACTÉRISTIQUES DE L'OUT-RIDER



Éventail de modèles pour divers types de cabines.



Capacité de levage standard ou pour dispositifs lourds.

OUT-RIDER OPTIONS

- Interrupteurs sur le panneau de la porte du conducteur
- Modèle pour côté passager.



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2015

MKT-L-6