

# OUT-SIDER<sup>MD</sup>

ASL-250A/B



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Capacité de levage:** 350 lb (159 kg)

**Largeur de la plateforme:** 28,5 po (72,4 cm)

**Largeur maximale de l'aide à la mobilité:** 28 po (71 cm) (distance de l'extérieur de la roue à l'extérieur de la roue opposée)

**Type d'attache remorque :** classe II ou III\*

**Type de véhicule:** véhicule utilitaire multisegment, véhicule à hayon, minifourgonnette, camionnette, berline, véhicule utilitaire sport, fourgonnette de grande taille

\*Attache remorque nécessaire



Libérez tout l'espace intérieur de votre véhicule pour les passagers ou la marchandise lorsque vous transportez votre triporteur ou votre fauteuil motorisé, grâce à l'élévateur extérieur Out-Sider de Bruno. Cet appareil est durable, sécuritaire et fiable. Pour un accès facile à l'espace utilitaire, optez pour la solution « Swing-Away ». Convient à presque tous les véhicules.

- Entièrement motorisé, commande à un bouton
- Plateforme se repliant automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Plateforme à accès facile avec revêtement antidérapant
- Aucune modification requise au triporteur ou au fauteuil motorisé
- Conception surbaissée qui ne bloque pas la vue dans le rétroviseur
- Pied Hold-Tite ou courroies d'arrimage autoréglables rétractables pour le dispositif d'aide à la mobilité
- Loquet de sécurité intégré pour prévenir l'abaissement accidentel de la plateforme
- Porte-plaque d'immatriculation éclairé
- Système auxiliaire manuel pour vous déplacer en toute quiétude
- Possibilité de réinstaller dans un autre véhicule\*
- Admissible au rabais du manufacturier automobile\*
- Garantie limitée de trois ans

\* Communiquez avec un détaillant Bruno pour obtenir tous les détails.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.bruno.com](http://www.bruno.com)

**BRUNO**  
for your independence

## CARACTÉRISTIQUES DE BASE DE L'OUT-SIDER AU CHOIX



Pied d'arrimage pour triporteur Hold-Tite (ASL-250A). Capacité de levage standard ou pour dispositifs lourds.



Courroies d'arrimage rétractables pour fauteuil ou triporteur motorisé (ASL-250B).



Plateforme autonivelante munie d'un revêtement antidérapant.



Commande à un bouton et loquet de sécurité intégré pour prévenir l'abaissement accidentel de la plateforme.

## OPTIONS DE L'OUT-SIDER

- Housse de vinyle (non montrée)



Troisième feu de freinage surbaissé.



Swing-Away: accès facile à l'espace utilitaire.



**Bruno Independent Living Aids, Inc.**  
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066  
[www.bruno.com](http://www.bruno.com)

© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2015

MKT-L-3